

# SANISTICK



① SaniStick Clip

② SaniStick Cap

Modell je nach Verfügbarkeit  
Model depending on availability

## SANISTICK

Das original Handdesinfektionsspray in zwei Varianten (je nach Verfügbarkeit): **SaniStick Clip** mit patentiertem Click-Verschluss oder **SaniStick Cap** im Pumpspender mit Kappe. Beide sind auslaufsicher, passen in jede Tasche und werden auf Wunsch auch in der 4c Single Box verpackt.

## INHALT

- Produktion in Deutschland nach DGHM/VAH Richtlinien (gem. EN 1500/EN 12791)
- Hautverträglichkeit durch Dermatest GmbH bestätigt
- Haltbarkeit: 30 Monate
- Inhalt: ca. 15 ml

## REZEPTUR

- Handdesinfektionsspray mit Alkohol
- Wirksam gegen 99,9% aller Bakterien und bestimmte Viren (u.a. H1N1)
  - Viruzid wirksamgemäß RKI-Empfehlung und EN 14476

Handdesinfektionsspray sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

## PRODUKTDDETAILS

- Mindestmenge:** 300 Stk.  
**Single Box:** 1.000 Stk.  
**Material:** Kunststoff  
**Verpackung:** 100 St. im Karton  
**Lieferzeit:** ca. 4 Wochen  
**Druck:** 4c Etikett



**Vertriebsgebiet:** Deutschland und Österreich. Schweiz nur mit Single Box.

## SANISTICK

The original hand disinfection spray in two variants (depending on availability): **SaniStick Clip** with patented twist-lock lid or **SaniStick Cap** in a pump dispenser with cap. Both are leak-proof, fit in any pocket and are also packaged in the 4c Single Box on request.

## CONTENT

- Production in Germany according to DGHM/VAH guidelines (EN 1500/EN 12791)
- Dermatologically tested by Dermatest GmbH
- Shelf life: 30 months
- Content: approx. 0.5 fl oz

## FORMULA

- Hand disinfection spray with alcohol
- efficient against 99,9% of germs and certain viruses (such as H1N1)
  - effective as a virucide according to the RKI recommendation and EN 14476

Please use hand disinfection spray with care. Make sure to read the product information and label before use.

## PRODUCT DETAILS

- MOQ:** 300 pcs.  
**Single Box:** 1,000 pcs.  
**Material:** Plastic  
**Packaging:** 100 pcs. in carton  
**Delivery time:** approx. 4 weeks  
**Printing:** 4c label




**Sales area:** Germany and Austria. Switzerland only with single box.

## Farbe / Colour



**SaniStick Clip:** Phiole : transparent, Pumpenaufsatz: weiß / Phial: transparent, pump application: white  
**SaniStick Cap:** Phiole : transparent, Pumpenaufsatz/Kappe: farblos / Phial: transparent, pump application/cap: colorless



# SANISTICK CLIP / CAP ETIKETT / LABEL

## ETIKETT

### SANISTICK CLIP / CAP

Werbefläche: 75 x 28 mm

(exkl. Pflichtangaben)

Gesamtdruckfläche: 75 x 53,5 mm

Beschnittzugabe: 2 mm

## LABEL

### SANISTICK CLIP / CAP

Advertising space: 75 x 28 mm

(excl. compulsory information)



Total print area: 75 x 53,5 mm

Trimedge: 2 mm



Vertriebsgebiet  
ausschließlich Deutschland  
und Österreich

Sales area  
Germany and Austria only



Beschnittzugabe 2 mm  
Trimedge 2 mm

**Datenformate**  
Verarbeitet werden  
Vector EPS Daten aus  
folgenden Programmen:  
Corel Draw X6, Adobe  
Illustrator CS 2, Macro-  
media Freehand MX.  
Auch Schriften sind in  
Pfade (Kurven) umzu-  
wandeln.

**Data formats**  
Vector EPS data from  
the following programs  
can be processed: Corel  
Draw X6, Adobe Illu-  
strator CS 2, Macromedia  
Freehand MX. Further-  
more writing must be  
converted to paths  
(curves).

**Fotos für Etikettendruck,  
Doming oder Box**  
Fotos sind mit einer  
Auflösung von mind.  
300 dpi TIFF (CMYK) in  
Originalgröße bereitzu-  
stellen. Um Farbabwei-  
chungen zu minimieren,  
ist der Bestellung mög-  
lichst ein Farbausdruck  
beizufügen.

**Photographs for label  
print, doming or LipBox**  
Photographs are to be  
supplied with a resolu-  
tion of at least 300 dpi  
TIFF (CMYK) in original  
size. To minimise colour  
variation, a colour print  
should be enclosed with  
the order.

**Mindeststrichstärke**  
Drucktechnisch bedingt  
darf die Strichstärke von  
0,18 mm nicht unter-  
schritten werden.

**Minimum line width**  
Due to the limitations in  
printing technology, the  
line width may not be  
smaller than 0.18 mm.